


# Tilbehør for tunge PCB-er, ekstra sterk

Denne forsterkede styreskinne for tung PCB av typen tilbehør danner et pålitelig grensesnitt mellom underhekkmekanikken og underenhetene. Styreskinnene kan i tillegg boltes til horisontalplanet



## FUNKSJONER

For spesielt tunge PCB-er, plug-in-enheter eller ramme type plug-in-enheter

Montering, kun for bolting etter type H (tung) og type R (robuste) horisontale skinner

Aluminiumsprofil

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>    | Aluminium                                                                          |
| <b>Produktserie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| <b>Produkttype:</b>  | Styreskinne                                                                        |
| <b>Type:</b>         | Kraftig                                                                            |
| <b>Fungerer med:</b> | Delrack; Esker; Chassis                                                            |
| <b>Overflate:</b>    | Anodisert                                                                          |



## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Kortdybde | Rillebredde | Farge | Antall pakker |
|---------------|-----------|-------------|-------|---------------|
| 34562-881     | 160mm     | 2           | Sølv  | 1             |
| 34562-882     | 220mm     | 2           | Sølv  | 1             |
| 34562-883     | 280mm     | 2           | Sølv  | 1             |
| 34562-884     | 340mm     | 2           | Sølv  | 1             |
| 34562-885     | 400mm     | 2           | Sølv  | 1             |
| 34564-881     | 160mm     | 2.5         | Sølv  | 1             |
| 34564-882     | 220mm     | 2.5         | Sølv  | 1             |
| 34564-883     | 280mm     | 2.5         | Sølv  | 1             |
| 34564-884     | 340mm     | 2.5         | Sølv  | 1             |
| 34564-885     | 400mm     | 2.5         | Sølv  | 1             |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er utelukkende i standard pakkeantall.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

