


Styreskinne med din-koblingsfeste



Standard styreskinne med koblingsfeste gjør det mulig for brukeren å klemme din-kontaktene (en 60603-2 (din 41612) direkte på føringskinnene. Kan bare brukes med Euroboards med dimensjonene 100 x 160 mm og 100 x 220 mm. egnet for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO og EuropacPRO.

FUNKSJONER

Enkel og økonomisk montering av kontakter gjennom snap tilkoblinger som alternativ til z-skinner eller horisontale skinner med integrert z-skinne

For ett Euroboard-format 100 x 160 mm eller 100 x 220 mm; ikke egnet for dobbelt Euroboard-format

Plastføringskinne, ett stykke, rød, for sporvidde på 2 mm.

Kan klippes inn i horisontale skinner i Al ekstrudering

Kan klippes til 1,5 mm tykk plate

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

Fungerer med:	Delrack; Esker; Chassis
Produktserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttype:	Styreskinne
Materiale:	Polybutylentereftalat
Farge:	Rød
Type:	Standard med DIN-kontakt



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Antall pakker	Kortdybde	Rillebredde	Samsvarer med	Pakkeenhet
64560-074	2	160mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Par
64560-075	2	220mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Par

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE