


Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece aluminium/Plastic Extrusion



Styreskinne midtstykke for individuelle styreskinner i flere deler ut av plast eller aluminiumsekstrudering. Passer for standard, Accessory, 4,4-tommers PCB-typer og endestykker med koding.

FUNKSJONER

Midtprofil for montering av føringsskinner for 2 mm sporvidde

2 plast endestykker er nødvendig; disse er presset på til begge ender av midtprofilen

Styreskinner kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttype: Styreskinne
Type: Midtre del



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Kortdybde	Rillebredde	Farge	Materiale	Antall pakker	Fungerer med
34560-891	160mm	2	Sølv	Aluminium	1	Delrack, Esker, Chassis
34560-892	220mm	2	Sølv	Aluminium	1	Delrack, Esker, Chassis
34560-893	280mm	2	Sølv	Aluminium	1	Delrack, Esker, Chassis
34560-900	1000mm	2	Sølv	Aluminium	1	Delrack, Esker, Chassis
34564-891	160mm	2	Grå	PVC	1	Delrack, Esker, Chassis
34564-892	220mm	2	Grå	PVC	1	Delrack, Esker, Chassis
34564-893	280mm	2	Grå	PVC	1	Delrack, Esker, Chassis
34564-900	1000mm	2	Grå	PVC	1	Delrack, Esker, Chassis

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Fargekode
34560-891	Anodisert	

Katalognummer	Overflate	Fargekode
34560-892	Anodisert	
34560-893	Anodisert	
34560-900	Anodisert	
34564-891		RAL 7035
34564-892		RAL 7035
34564-893		RAL 7035
34564-900		RAL 7035

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

leveringspakke være i Standard pakkeantall (SPQ). Prisen er per enkelt element.

En styreskinne består av 1 par hodedeler og 1 profilstykke.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.