


# Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece aluminium/Plastic Extrusion



Styreskinne midtstykke for individuelle styreskinner i flere deler ut av plast eller aluminiumsekstrudering. Passer for standard, Accessory, 4,4-tommers PCB-typer og endestykker med koding.

## FUNKSJONER

Midtprofil for montering av føringsskinner for 2 mm sporvidde

2 plast endestykker er nødvendig; disse er presset på til begge ender av midtprofilen

Styreskinner kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

**Produktserie:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac  
**Produkttype:** Styreskinne  
**Type:** Midtre del



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Materiale | Farge | Antall pakker | Kortdybde | Rillebredde | Fargekode |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 34560-891     | Aluminium | Sølv  | 1             | 160mm     | 2           |           |
| 34560-893     | Aluminium | Sølv  | 1             | 280mm     | 2           |           |
| 34564-891     | PVC       | Grå   | 1             | 160mm     | 2           | RAL 7035  |
| 34564-893     | PVC       | Grå   | 1             | 280mm     | 2           | RAL 7035  |
| 34564-900     | PVC       | Grå   | 1             | 1000mm    | 2           | RAL 7035  |
| 34564-892     | PVC       | Grå   | 1             | 220mm     | 2           | RAL 7035  |
| 34560-900     | Aluminium | Sølv  | 1             | 1000mm    | 2           |           |
| 34560-892     | Aluminium | Sølv  | 1             | 220mm     | 2           |           |

Table 2/2

| Katalognummer | Overflate | Fungerer med            |
|---------------|-----------|-------------------------|
| 34560-891     | Anodisert | Delrack, Esker, Chassis |
| 34560-893     | Anodisert | Delrack, Esker, Chassis |
| 34564-891     |           | Delrack, Esker, Chassis |
| 34564-893     |           | Delrack, Esker, Chassis |
| 34564-900     |           | Delrack, Esker, Chassis |
| 34564-892     |           | Delrack, Esker, Chassis |
| 34560-900     | Anodisert | Delrack, Esker, Chassis |
| 34560-892     | Anodisert | Delrack, Esker, Chassis |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

leveringspakke være i Standard pakkeantall (SPQ). Prisen er per enkelt element.

En styreskinne består av 1 par hodedeler og 1 profilstykke.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**