

IP-Pro aluminiumveske, EMC

IP-Pro Alu EMC - kabinettet for pålitelig beskyttelse mot vann, støv og elektromagnetiske forstyrrelser for følsom elektronikk i tøffe miljøer. Testet og sertifisert for applikasjoner med høye støt- og vibrasjonskrav.



FUNKSJONER

Aluminium presstøpt kabinett tilgjengelig i 15 forskjellige størrelser, med utendørs pulverbelegg i fargen sølvgrå (RAL 7001)

Avhengig av størrelse, beskyttelsesklasse opp til IP67 i henhold til en 60529

EMC-skjermet

Støt- og vibrasjonsbestandig i henhold til en 61373 Cat. 2 og AREMA klasse i.

IK 09 beskyttelse mot eksterne mekaniske støt i henhold til IEC 62262

Temperaturområde for kabinettet: 40 til +90°C.

Fargekode:	RAL 7001
Materiale:	Aluminium
Produktserie:	IP-PRO ALU EMC
Produkttype:	Eske med liten formfaktor
Type:	Robust

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Beskyttelsesgrad	Antall pakker	Farge
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Sølvgrå
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Sølvgrå
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Sølvgrå
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Sølvgrå

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Beskyttelsesgrad	Antall pakker	Farge
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Sølvgrå
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Sølvgrå
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Sølvgrå
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Sølvgrå
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Sølvgrå
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Sølvgrå
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Sølvgrå
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Sølvgrå
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Sølvgrå
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Sølvgrå
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Sølvgrå

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Form
26880-001	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-002	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-003	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-004	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-005	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-006	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-007	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-008	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-009	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-010	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-011	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-012	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-013	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-014	Pulverbelagt	Rektangulær
26880-015	Pulverbelagt	Rektangulær

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For mekaniske modifikasjoner, innovative PCB- og kabelfestingsløsninger, samt kjølekonsepter, vennligst kontakt oss.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.