

Strømkabel



nVent SCHROFF-nettkabel gir praktisk, universell feste med variable festeinnretninger. De er generelle i naturen og passer inn i ulike applikasjoner som vifter, skaplys, etc., industrielle PC-tilkoblinger, avbruddsfrie strømforsyninger, systemer.

FUNKSJONER

Applikasjoner: Vifter, skaplys, industrielle PC-tilkoblinger, avbruddsfrie strømforsyninger og systemer

Produkttype: Kabel



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Inngangskontakt	Utgangskontakt	Lengde	Antall pakker	Farge	Kontakttype	Material
60103-131	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500m m	1	Grå	Rett	PVC
60103-137	BS = Britisk Standard	IEC C13	2500m m	1	Svart	Rett	PVC
60103-141	US = amerikansk standard	IEC C13	2500m m	1	Svart	Rett	PVC
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500m m	1	Svart	Rett	PVC
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000m m	1	Svart	Rett	PVC
60704-020	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500m m	1	Grå	Vinklet	PVC
62150-191	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500m m	1	Svart	Rett	PVC
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Svart	Rett	PVC

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

