


Monteringsplate for 19-tommers veske og Subrack



Monteringsplate for tunge komponenter eller proprietære elektroniske enheter. Egnert for RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO og EuropacPRO.

Styreskinner type 4,4 og forsterket type kan ikke brukes i kombinasjon med en monteringsplate. Topp-/bunndeksel som settes inn i sporet på lykten (type L) horisontale skinner, kan ikke brukes i kombinasjon med en monteringsplate.

FUNKSJONER

For montering av tunge komponenter

Monteringsplate, full bredde: Monteringsplaten er like bred som dekkelet/systemdekelet og er festet til sidepanelene

Monteringsplate, delvis bredde: Monteringsplaten med delvis bredde er festet til sidepanelet ved hjelp av en monteringsstripe

Chassisplaten kan ikke kombineres med EMC topp-/bunndeksler

Materiale: Aluminium
Produkttype: Monteringsplate
Fungerer med: Delrack



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackbredde	Antall pakker	Dybde	Produktserie	Bredde	Sertifiserin ger
34562-750	42HP	1	172.5m m	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	217.99m m	RoHS
34562-746	42HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-754	42HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-758	42HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99m m	RoHS
34562-752	84HP	1	172.5m m	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	431.35m m	RoHS
34562-748	84HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS

Katalognummer	Rackbredde	Antall pakker	Dybde	Produktserie	Bredde	Sertifiseringer
34562-756	84HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35m m	RoHS
34562-760	84HP	1	292.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35m m	RoHS
34562-749	28HP	1	172.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-745	28HP	1	112.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-753	28HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS
34562-751	63HP	1	172.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	324.67m m	RoHS
34562-747	63HP	1	112.5m m	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-755	63HP	1	232.5m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-759	63HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67m m	RoHS
34562-870	84HP	1	352.5m m	EuropacPRO	431.35m m	
34562-871	84HP	1	412.5m m	EuropacPRO	431.35m m	
34562-757	28HP	1	292.2m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88m m	RoHS

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for monteringsplate separat.

Andre versjoner på forespørsel.

Festestrimler som kreves for delvis bredde, vennligst bestill separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

