


Panhodeskrue, Torx, selvsikring



Pan hode torx skruer med forskjellige metriske gjenger og lengder. Med valgfrie funksjoner som GND-jordingsfunksjon eller selvsikrende tråd.

Panhodeskrue, Torx, St, sinkbelagt, M2.5 x 6 (delvis belagt tråd for å hindre at skruen løsner på egen hånd på grunn av vibrasjoner)

FUNKSJONER

Pan Head Screw med torx, selvlåsende

The star-shaped head prevents cam-out

Materiale: Stål
Produkttype: Skrue
Type: Panhodeskrue



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Lengde	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Fungerer med	Gjengelengde
24560-159	6mm	Sinkbelagt	100	M2.5	Bakplater, Testadaptore	6mm
21500-039	9.3mm	Sinkbelagt	100	M2.5	Frontpaneler, Horisontale skinner, type H, Horisontale skinner, type R	9.3mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Moment maks. 0,2 Nm.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

