


Panhodeskrue, Torx, selvsikring



Pan hode torx skruer med forskjellige metriske gjenger og lengder. Med valgfrie funksjoner som GND-jordingsfunksjon eller selvsikrende tråd.

Panhodeskrue, Torx, St, sinkbelagt, M2.5 x 6 (delvis belagt tråd for å hindre at skruen løsner på egen hånd på grunn av vibrasjoner)

FUNKSJONER

Pan Head Screw med torx, selvlåsende

Type: Panhodeskrue
Produkttype: Skrue
Materiale: Stål



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Lengde	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Fungerer med
24560-159	6mm	Sinkbelagt	100	M2.5	Bakplater, Testadaptere
21500-039	9.3mm	Sinkbelagt	100	M2.5	Frontpaneler, Horisontale skinner, type H, Horisontale skinner, type R

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Moment maks. 0,2 Nm.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE