

Panhodeskrue, torx, selvtapping

Panhead skruer.



FUNKSJONER

Panhead skruer med torx, selvforming

For montering av trapesformede håndtak til frontpanelet på PRO Frame-type plug-in enheter

Overflate: Sinkbelagt
Materiale: Stål
Produkttype: Skruer
Type: Panhodeskrue



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Lengde	Antall pakker	Gjengestørrelse	Produktserie	Fungerer med	GjengeleNGde	Dreiemoment
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Delrack	6mm	1.2N·m
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Delrack, Esker, Chassis	10mm	0.3N·m
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Rammetype, pluggbar enhet	Styreskiner	9.3mm	0.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Frontpaneler	7.3mm	0.3N·m

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

