

Plug-in Unit Kit for FMC, kromatert, skjermet (tekstil) med håndtak



FMC-rammen er i henhold til Vita 57,1-spesifikasjonen.
Dekker utskjæringen i det generelle frontpanelet.

FUNKSJONER

I henhold til Vita 57,1-spesifikasjonen

For enkle 69,0 x 76,5 mm eller doble 139,0 x 76,5 mm moduler

AI-Profile plug-in-enhet med IEL-håndtak

Rackbredde:	4HP
Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel med håndtak (PIU)
EMC-beskyttelse:	Ja



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Antall pakker	Håndtakstype	Montering	Pakning	Fremre overflate
20836-253	3U	1	IEL	Front som skrus på	Tekstil	Anodisert
20836-254	6U	1	IEL	Front som skrus på	Tekstil	Anodisert

Table 2/2

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	Høyde	Bredde
20836-253	Strømledende	Nei	FMC Mezzanine, Vita 57.1	128.4mm	20mm
20836-254	Strømledende	Nei	FMC Mezzanine, Vita 57.1	261.8mm	20mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE