

Plug-in Unit Kit med IEL håndtak, skjermet, svart, 6 U



Plug-in-enhet, med IEL innsetter/avtrekk svart håndtak, 6 U, front montering. Det U-formede frontpanelet muliggjør skjerming med en tekstilpakning.

FUNKSJONER

U-formet frontpanel for tekstilpakning

Egnet for innsetting og ekstraksjonskrefter opp til 700 N (per par)

Aktiver installasjonen av en mikrobryter

Aktiver installasjon av kodingskopper i samsvar med IEC 60297-3-103 / IEEE 1101,10

Overflate: Anodisert; Passivert
Materiale: Aluminium
Produkttype: Frontpanel
Type: Frontpanel med håndtak (PIU)



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Rackbredd e	Antall pakker	Håndtaksty pe	Montering	Paknin g	Fremre overflate
20848-592	4HP	1	IEL	Front som skrus på, Bakre IU som skrus på	Tekstil	Anodisert
20848-594	6HP	1	IEL	Front som skrus på, Bakre IU som skrus på	Tekstil	Anodisert
20848-596	8HP	1	IEL	Front som skrus på, Bakre IU som skrus på	Tekstil	Anodisert
20848-597	10HP	1	IEL	Front som skrus på, Bakre IU som skrus på	Tekstil	Anodisert
20848-598	12HP	1	IEL	Front som skrus på, Bakre IU som skrus på	Tekstil	Anodisert

Table 2/2

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Rackhøyde	Bredde (W)
20848-592	Etset	Nei	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	261.8mm	6U	20mm
20848-594	Etset	Nei	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	261.8mm	6U	30.1mm
20848-596	Etset	Nei	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	261.8mm	6U	40.3mm
20848-597	Etset	Nei	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	261.8mm	6U	50.5mm
20848-598	Etset	Nei	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Ja	261.8mm	6U	60.6mm

DIAGRAMMER

6 U



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

