

Ubehandlet PMC Mezzanine-frontpanel, med EMC-skjerming



Mezzanin frontpanel er montert i PMC frontpanel utskjæringer. Tilgjengelig i ulike behandlinger. For O-ring EMC-pakning.

FUNKSJONER

Mezzanin frontpanel er montert i PMC frontpanel utskjæringer

EMC-skjerming med ledende O-ring

Produkttype: Frontpanel
Type: Frontpanel uten håndtak
EMC-beskyttelse: Ja



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Antall pakker	Tilbehørstype	Montering	Pakning	Fremre overflate	Bakre flate
20835-598	1	Frontpanel	Front som skrus på	O-ring EMC	Anodisert	Strømledende
20835-922	1		Front som skrus på		Krombelagt	Krombelagt
20835-890	1		Front som skrus på			
20835-923	1		Front som skrus på		Krombelagt	Krombelagt
20835-889	1	Frontpanel	Front som skrus på	O-ring EMC	Anodisert	Strømledende
20835-893	10		Front som skrus på		Krombelagt	Krombelagt
20835-928	10		Front som skrus på		Anodisert	Strømledende
20835-924	10		Front som skrus på		Krombelagt	Krombelagt

Table 2/2

Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	Dybde	Overflate	Høyde	Materiale	Bredde
20835-598	Nei	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodisert	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-922	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Sink	12.7mm
20835-890	Nei	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Sink	12.7mm
20835-923	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Sink	12.7mm
20835-889	Nei	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodisert	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-893	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Sink	12.7mm
20835-928	Nei	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Sink	12.7mm
20835-924	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Sink	12.7mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE