


Festeanordning for hurtigfrigjøring



1/4 roterende lås med definert stopp.

FUNKSJONER

1/4 roterende lås med definert stopp

Identifikasjon av låsestilling på grunn av sporposisjon

Vibrasjons- og ristebevis

Antall 100 stk.

Fungerer med: Frontpaneler
Produkttype: Maskinvaresett
Overflate: Nikkelbelagt
Materiale: Stål; Sinklegering; Termoplast



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Farge	Antall pakker	Fargekode	Dybde	Høyde	Bredde	Festetype
21101-850	Kullsvart	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm	Knurret, Slisset hode
21101-847	Steingrå	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm	Slisset hode
21101-849	Steingrå	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm	Knurret, Slisset hode
21101-848	Kullsvart	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm	Slisset hode

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Hurtigutløsningsfester: Montering uten gjengede innsatser.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE