

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC



nVent SCHROFF Rack Safety Plus-enheten er en 19-tommers strømfordelingsenhet som brukes til å levere nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter. I tillegg er den utstyrt med en nødstoppfunksjon.

FUNKSJONER

19", 3 U strømfordelingsenhet med nødstoppfunksjon

Leverer nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter

400 V 3-faset eller 230 V 1-faset nettingang med nettsikringer

AC-utganger med forskjellige kontakttypen, slått av AV/PÅ-bryter

Permanente vekselstrømutganger (service)

Alle utganger er beskyttet av effektbrytere

Nødstoppfunksjonen oppfyller kravene i NS-en 60947-5-1 og NS-en 60204-1 og er vandalismesikker

En ekstra ekstern nødstoppknapp kan kobles til systemet

Fungerer med:	Varistar CP; Novastar
Funksjon:	Nødstop
Reststrøminnretning:	Ja
Tilbehørstype:	Strømfordelingstilbehør



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Inngangsspennin g AC	Antall faser	EMC- filter	Overspenningsavl eder	Begrensning for innkoblingsstrøm
21270-001	Strømforde ler	400V	3	Ja	Ja	Ja
21270-003	Strømforde ler	230V	1	Nei	Nei	Nei
21270-005	Strømforde ler	230V	1	Nei	Ja	Nei
21270-010	Strømforde ler	230V	1	Nei	Ja	Ja
21270-011	Strømforde ler	230V	1	Nei	Nei	Nei

Katalognummer	Produkttype	Inngangsspennin g AC	Antall faser	EMC- filter	Overspenningsavl eder	Begrensning for innkoblingsstrøm
21270-012	Strømforde ler	400V	3	Nei	Nei	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Deksel for kretsbyrter	Rackhøyde	Kontakttype	Antall pakker
21270-001	Ja	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-003	Nei	3U	IEC C13	1
21270-005	Ja	3U	SCHUKO	1
21270-010	Ja	3U	IEC C13	1
21270-011	Nei	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-012	Nei	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For nøyaktig konfigurasjon av valgfrie funksjoner og eksempelkonfigurasjon, se tabellen(e) som leveres.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.