

Veggmontert skinne SRW, EN50125-3-sertifisert

Jernbaneklar EN50125-3 vibrasjonstestet stavmontert kabinett i rustfritt stål for integrert radio på vei, fiberskjøte, tilgangspunkt og strømfordelingsapplikasjoner.



FUNKSJONER

Avslutt: pulverlakkering UV-bestandig

Karosseri: Brettet og sømsveiset 1,5 mm / 16 gauge tykk rustfritt stålkonstruksjon, forhåndsutstyrt med M8 blindnaglemuttere for vegg- og stolpemontering

Dør: Hjørne formet i ett stykke, 2 mm / 14 gauge rustfritt stål dør med 180° venstre åpning med dørstopper. Åpne dører tilgjengelig på forespørsel

Tak: Regn- og solhette for å beskytte mot ugunstige værforhold

Lås: Svinghåndtak med anti-vibrasjonsmekanisme utstyrt med din profil halv sylinder Ronis 2131A lås og espagnolette to-punkts låsing

Kabeltilgang: Kjertel plate på bunnen. Utskjæringer kan etterspørres basert på prosjektspesifikke krav

Beskyttelse: Opptil NEMA-type 12; NEMA-type 13; NEMA-type 4X; IP66; IK10

Innvendig tilbehør: Standard: Document Pocket A4; tilleggsutstyr: 19 tommers stolper foran, monteringsplate bak

Eksternt tilbehør: Valgfritt: Løfteøyne, vegg-/stangmonteringssett

Tilleggsinformasjon: For utendørsmiljøer anbefales bruk av en trykkavlastningsutlufting. Også i miljøer som er kjent for raske temperaturrendringer, bør kondens tas i betraktning. Standard RWS-kabinetter leveres med 2 trykkkompensasjonsinnblåsing. En under panseret, en på kjertelplaten. Pressure kompensasjonsinnblåsing er også IP66.

Åpne dører tilgjengelig på forespørsel. Kjertel plate utskjæringer kan bli forespurt basert på prosjekt spesifikke krav.

Valgfritt: 19 tommers stolper foran, monteringsplate bak

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Beskyttelsesgrad	Samsvarer med	Antall pakker	Fargekode	Overflate	Materiale
SRW0806030	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverbelagt	Rustfritt stål
SRW0806021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverbelagt	Rustfritt stål
SRW0604021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverbelagt	Rustfritt stål
SRW0606030	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverbelagt	Rustfritt stål
SRW0606021	IP66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Pulverbelagt	Rustfritt stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE