

Veggmontert skinne SRW, EN50125-3-sertifisert

Jernbaneklar EN50125-3 vibrasjonstestet stavmontert kabinett i rustfritt stål for integrert radio på vei, fiberskjøte, tilgangspunkt og strømfordelingsapplikasjoner.



FUNKSJONER

Avslutt: pulverlakkering UV-bestendig

Karosseri: Brettet og sømsveiset 1,5 mm / 16 gauge tykk rustfritt stålkonstruksjon, forhåndsutstyrt med M8 blindnaglemuttere for vegg- og stolpemontering

Dør: Hjørne formet i ett stykke, 2 mm / 14 gauge rustfritt stål dør med 180° venstre åpning med dørstopper. Åpne dører tilgjengelig på forespørsel

Tak: Regn- og solhette for å beskytte mot ugunstige værforhold

Lås: Svinghåndtak med anti-vibrasjonsmekanisme utstyrt med din profil halv sylinder Ronis 2131A lås og espagnolette to-punkts låsing

Kabeltilgang: Kjertel plate på bunnen. Utskjæringer kan etterspørres basert på prosjektspesifikke krav

Beskyttelse: Opptil NEMA-type 12; NEMA-type 13; NEMA-type 4X; IP66; IK10

Innvendig tilbehør: Standard: Document Pocket A4; tilleggsutstyr: 19 tommers stolper foran, monteringsplate bak

Eksternt tilbehør: Valgfritt: Løfteøyne, vegg-/stangmonteringssett

Tilleggsinformasjon: For utendørsmiljøer anbefales bruk av en trykkavlastningsutlufting. Også i miljøer som er kjent for raske temperaturendringer, bør kondens tas i betraktning. Standard RWS-kabinetter leveres med 2 trykkkompensasjonsinnblåsing. En under panseret, en på kjertelplaten. Pressure kompensasjonsinnblåsing er også IP66.

Åpne dører tilgjengelig på forespørsel. Kjertel plate utskjæringer kan bli forespurt basert på prosjekt spesifikke krav.

Valgfritt: 19 tommers stolper foran, monteringsplate bak

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde	Beskyttelsesgrad	Farge
SRW0604021	13U	600mm	400mm	210mm	IP66	Lys grå
SRW0606021	13U	600mm	600mm	210mm	IP66	Lys grå
SRW0606030	13U	600mm	600mm	300mm	IP66	Lys grå
SRW0806021	17U	800mm	600mm	210mm	IP66	Lys grå
SRW0806030	17U	800mm	600mm	300mm	IP66	Lys grå

Table 2/2

Katalognummer	Fargekode	Antall pakker	Samsvarer med	Overflate	Rammemateriale
SRW0604021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverbelagt	Rustfritt stål
SRW0606021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverbelagt	Rustfritt stål
SRW0606030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverbelagt	Rustfritt stål
SRW0806021	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverbelagt	Rustfritt stål
SRW0806030	RAL 7035	1	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	Pulverbelagt	Rustfritt stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

