


RatiopacPRO EMC frontpanel, spalt, skjermet



EMC-frontpanelet kan settes inn i spesielle horisontale skinner med en høyde. Det er ikke nødvendig med skruer for å feste. Designet gjør det mulig for brukere å bruke en frontfolie.

FUNKSJONER

Feste krever ikke skruer

Spesielle horisontale skinner dekker kantene på frontpanelet (øverst og nederst), og forhindrer at frontpanelet bøyer seg

Materiale: Aluminium
Overflate: Anodisert; Passivert
Tilbehørstype: Frontpanel
Produkttype: Frontpanel



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter
24572-609	4U	63HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-610	4U	84HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-604	3U	42HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-599	2U	28HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-607	4U	28HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-600	2U	42HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-601	2U	63HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-605	3U	63HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-602	2U	84HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-603	3U	28HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-608	4U	42HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei
24572-606	3U	84HP	1	Anodisert	Strømledende	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Dybde	Høyde	Bredde
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For å oppnå en skjermet kasse må alle EMC-forseglinger monteres (frontpanel/bakpanel? Sidepanel, sidepanel? Dekselplate, frontpanel/bakpanel – horisontal skinne, horisontal skinne – horisontal skinne).

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE