

# Toppot for chassis, plast

Fleksibel og robust tupp-up-fot for chassis, med en bæreevne på 25 kg per fot. Egnert for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec og Interscale.

## FUNKSJONER

Monteringshull er gitt i bunnen av saken

Lastekapasitet 25 kg per fot, maks. vekt på kofferten: 50 kg.

**Produktserie:** RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac  
**Produkttype:** Fot  
**Type:** Fot  
**Materiale:** Polyamid



## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Antall pakker | Fungerer med |
|---------------|---------------|--------------|
| 20603-002     | 4             | Esker        |
| 20603-001     | 4             | Esker        |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**