

VITA ledning avkjølt Assemblies



Bestill og administrer ett delenummer for hele CCA-enheten, inkludert delmerking og komponentmerking, samt kortluker, ekstraktorer, kodingsnøkler, EMC-pakninger og varmeputer.

FUNKSJONER

Full design tjenester inkludert termisk analyse

Rask behandlingstid 3D-printede CCA-er og rammer for tilpasning

Nedlastbare standarder kompatible CAD maler - 3 U og 6 U maler tilgjengelig

Tilgjengelig i svart anodise, kjemisk film, elektroløs nikkel finish

ESD-emballasje tilgjengelig



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Fungerer med	Klemmekraft	Mellomromsbredde	Designfunksjon	Termisk ytelse	Profil
3U260VITA30.1PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2PS-311	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekompensering	Bedre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2SS-311	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekompensering	Bedre	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	Innkapslinger med ledekjøling	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekompensering	Best	6.35 x 6.26 mm
6U260IEEE1101.2PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA46.0PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm

Katalognummer	Fungerer med	Klemmekraft	Mellomromsbredde	Designfunksjon	Termisk ytelse	Profil
6U260VITA48.2PS-311	Innkapslinger med lededekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekompenisering	Bedre	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2SS-311	Innkapslinger med lededekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekompenisering	Bedre	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2					
Katalognummer	Rackhøyde	Samsvarer med	Retning	Overflate	Materiale
3U260VITA30.1PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primær		Aluminium
3U260VITA46.0PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primær		Aluminium
3U260VITA48.2PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primær	Black Anodized	Aluminium
3U260VITA48.2SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Sekundær	Black Anodized	Aluminium
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	3U				Aluminium
6U260IEEE1101.2PS-700	6U		Primær		Aluminium
6U260VITA30.1PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primær		Aluminium
6U260VITA46.0PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primær		Aluminium
6U260VITA48.2PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primær	Black Anodized	Aluminium
6U260VITA48.2SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Sekundær	Black Anodized	Aluminium

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fra tid til annen kan nVent endre sine produktspesifikasjoner for å være i samsvar med gjeldende industri, militære eller andre relevante standarder. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, kan kansellerte eller erstattede militære spesifikasjoner sertifiseres i henhold til de nyeste eller erstatter spesifikasjonene. Produkter som er produsert i samsvar med slike spesifikasjoner, vil anses som fullstendig compatible uansett om du har blitt varslet om slike endringer, selv om det er forskjellig fra den opprinnelige spesifikasjonen eller de som kunden refererer til.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

