

Z-skinne for kontakt, en 60603-2, din 41612



Z-skinne for kontakt i samsvar med en 60603-2 (din 41612).

FUNKSJONER

Aluminium ekstrudering, anodisert

Z-skinner er boltet til sli brakken for koblingsmontering (bakre horisontale skinne type ST, gjenget innlegg satt inn, isolasjonsbånd)

For kontakter til en 60603?2 (din 41612)

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert
Fungerer med:	Delrack; Esker
Produktserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO
Produkttype:	Z-skinne



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackbredde	Antall pakker	Lengde
30822-025	20HP	1	101.6mm
30822-045	40HP	1	203.2mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For å feste z-skinnen til den horisontale skinnen kreves både en gjenget innsats og Torx panhead skrue; vennligst bestill disse separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE