


Wspornik obrotowy z 1-1 otworami



FUNKCJE

Umożliwia łączenie pręta gwintowanego z aplikacjami z profilami strut, w celu zapewnienia podparcia oraz stężenia konstrukcji

Pozwala na kątowny montaż pręta gwintowanego lub profilu strut w ścianach lub suficie

Połączenie przegubowe pozwala na regulację kątów w maksymalnym zakresie 90°

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.
ZRA180	388906	Stal	Cynkowane ogniowo	13 mm	61 mm	52 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	Grubość (T)	Obciążenie statyczne
ZRA180	388906	30 mm	4 mm	4000N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

