

115 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe



FUNKCJE

Można stosować z różnymi rozmiarami obejm tryskaczowych 115 do standardowych obciążeń

Zgodny ze standardem NFPA® 13 poprzez ograniczanie przepływu do góry w uruchomionych instalacjach tryskaczowych


Chwyta obejmę, a nie nakrętkę, co umożliwia dokładną regulację wysokości

Łatwy montaż ręką przed lub po umieszczeniu rury w wieszaku



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Wysokość (H)
SR6	597865	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	33 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

