

Klin narożny z 2-2 otworami



FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Orientacja	Rozmiar otworu (HS)	Grubość (T)
ZW207	313400	Stal	Cynkowane ogniowo	Prawostronne	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Stal	Cynkowane ogniowo	Prawostronne	14 mm	6 mm
ZWA207L	387675	Stal	Cynkowane ogniowo	Lewostronne	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Ocynkowane galwanicznie	Prawostronne	14 mm	

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	Wkręt w zestawie	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Tak	10 mm	25mm
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Nie		
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Nie		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	Nie		



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

