

300M Uniwersalny zacisk belki



FUNKCJE

Uniwersalna klamra do standardowych belek

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

Materiał: Żeliwo
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ otworu	Rozmiar otworu (HS)	Rozmiar gwintu (TS)	Grubość kołnierza (FT)	A.
30009MM	389500	Bez powłoki ochronnej	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Bez powłoki ochronnej	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Bez powłoki ochronnej	13 mm		26 mm Max	35 mm
30017MM	389505	Bez powłoki ochronnej	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M10	386820	Gwintowany		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Gwintowany		M12	26 mm Max	35 mm
300M6	386805	Gwintowany		M6	18 mm Max	21 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ otworu	Rozmiar otworu (HS)	Rozmiar gwintu (TS)	Grubość kołnierza (FT)	A.
300M8	386810	Gwintowany		M8	18 mm Max	21 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Moment obrotowy (TQ)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, VdS G4031026
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	ITB, VdS G4913044, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

