

Mocowanie stalowej belki bocznej 325M



FUNKCJE

Mocowanie do ściany lub boku belki nośnej, zapewnia wsparcie dla wiszącego pręta

Materiał: Stal
Wykończenie: Cynkowane ogniowo



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Wysokość (H)	Długość (L)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Obciążenie statyczne
325M10HD	589295	11 mm	50 mm	50mm	50 mm	5 mm	2000N
325M12HD	589296	14 mm	50 mm	50mm	50 mm	6 mm	3000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podczas przymocowywania do konstrukcji należy stosować się do zaleceń producenta w zakresie wytrzymałości na ścinanie oraz wrywanie. Zacisk niezawarty.

Instalować zgodnie z obowiązującymi przepisami.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

