

Zewnętrzny pionowy uchwyt ścienny APX



FUNKCJE

Podpora dla profili C i profili strut

Elementy mocujące w zestawie



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Typ kanału	Typ profilu Strut	Wysokość (H)
APXE01EG	584715	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E0L, E0, E1		114 mm
APXE23EG	584710	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E2L, E2, E3		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Stal	Ocynkowane galwanicznie	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.	C.
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTEG	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

