

# Zamknięcie kanału/zacisku rury śrubowej



## FUNKCJE

Zablokowana śruba i wbudowana nakrętka oznaczają mniej części do obsługi lub upuszczenia

Łączony łeb śruby można przykręcać za pomocą kluczy płaskich, oczkowych, śrubokrętów krzyżakowych lub płaskich





## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał | Wykończenie             | Typ nakrętki       | Zewnętrzna średnica (OD) | Rozmiar otworu (HS) |
|------------------|----------------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| CD1B             | 181190         | Stal     | Ocynkowane galwanicznie | Wbudowana nakrętka | 19 - 25 mm               | 7.14 mm             |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Obciążenie statyczne 1 (F1) | Obciążenie statyczne 2 (F2) |
|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CD1B             | 181190         | 880N                        | 220N                        |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

