

Mocowanie rury umocowania linii odgałęzienia



FUNKCJE

Możliwość użycia prętów gwintowanych M10 lub M12

Klamra Quick Grip upraszcza pomiar i odcinanie pręta gwintowanego

Eliminuje potrzebę docinania pręta gwintowanego o dokładnych wymiarach

Można montować ze zgrubnie przyciętym prętem gwintowanym i eliminowane jest gratowanie powierzchni rury

Można zamontować z prętem gwintowanym, znajdującym się powyżej lub poniżej rury zasilającej



Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie
Materiał: Stal



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/D N	Zewnętrzna średnica (OD)	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)	Długość (L)	Szerokość (W)
CSBBRP0200EG	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm	22.2 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

