

Przyłączenie struktury umocowania linii odgałęzienia do otworu gwintowanego



FUNKCJE

Do nakrętki obrotowej można przykręcić pręt gwintowany M10 lub M12

Mocowanie z kotwami do betonu lub łącznikami konstrukcyjnymi z gwintem wewnętrznym

Śrubę można dokręcać do otworów w stali



SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)	Długość (L)
CSBBRS3MEG	402241	Stal	Ocynkowane galwanicznie	10, 12	28.2 mm	40.4mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Konstrukcyjne łączniki usztywniające do przewodów rozprowadzających służą wyłącznie do przytrzymywania, a nie do zawieszania orurowania systemów przeciwpożarowych.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

