

Mosiężna kotwica rozszerzająca

FUNKCJE

Mocowanie rozporowe do śrub z gwintami metrycznymi

Do stosowania w betonie i cegle




Materiał: Mosiądz
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3.5

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość (L)	Średnica (Ø)	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)
CLM10040	593110	10	34mm	13 mm	1600N	1300N
CLM6030	593090	6	22mm	8 mm	650N	550N
CLM8040	593100	8	30mm	11 mm	1100N	900N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 1 przy kotwieniu niezarysowanego betonu C20/25. Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 2 przy kotwieniu cegły pełnej przy użyciu siły sprężonej większej niż 15 MPa.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00

