

Przewód C-EC do zacisku rozpórki



FUNKCJE

Jednoczęściowa klamra przewodu/rury osłonowej z ochronną osłoną

Do opuszczenia nie potrzeba żadnych wkrętów ani śrub

Do montażu potrzebny jest tylko śrubokręt lub klucz nasadowy

Pasuje do otwartej strony profilu strut

Materiał: Stal
Wykończenie: Cynkowane ogniowo

SPECYFIKACJE




Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Moment obrotowy (TQ)	A.	B.
C12EC	337600	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C16EC	337610	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C20EC	337620	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C24EC	337630	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C28EC	337640	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C32EC	337650	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C36EC	337660	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica (OD)	Szerokość (W)	Grubość (T)	Moment obrotowy (TQ)	A.	B.
C40EC	337670	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C44EC	337680	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C48EC	337690	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C52EC	337700	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C56EC	337710	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C60EC	337720	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max
C64EC	337730	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m	18 mm Min	10 mm Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wkręt jest ocynkowany galwanicznie na klamrach o zewnętrznej średnicy 40 mm lub mniej.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

