

Łącznik opaski kablowej




FUNKCJE

Można łączyć z różnymi łącznikami nVent CADDY lub przykręcać bezpośrednio do ściany



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.	Obciążenie statyczne
CT	170450	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 mm	9 mm	2 mm	40N
CTS1	171600	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		8 mm	9 mm	2 mm	40N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

