

Opaska kablowa z zaciskiem kołnierzowym

FUNKCJE

Używany do podpierania przewodów mocowanych do półek belek

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

W komplecie z opaską zaciskową



SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Opaska zaciskowa	Średnica (Ø)
2H4CTBB	170210	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon czarny	10 - 70 mm
2H4CTBW	170170	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon biały	10 - 70 mm
4H24CTBB	170220	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon czarny	10 - 70 mm
4H24CTBRS1	170280	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		3 - 8 mm	Stal nierdzewna 302 (norma EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H24CTBW	170180	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon biały	10 - 70 mm
4H58CTBB	170240	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon czarny	10 - 70 mm
4H58CTBRS1	170300	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		8 - 14 mm	Stal nierdzewna 302 (norma EN 1.4324)	25 - 51 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	Opaska zaciskowa	Średnica (Ø)
4H58CTBW	170190	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon biały	10 - 70 mm
4H912CTBB	170260	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon czarny	10 - 70 mm
4H912CTBRS1	170310	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		14 - 20 mm	Stal nierdzewna 302 (norma EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H912CTBW	170200	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon biały	10 - 70 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
2H4CTBB	170210	150N	ITB
2H4CTBW	170170	150N	ITB
4H24CTBB	170220	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	300N	
4H24CTBW	170180	150N	ITB
4H58CTBB	170240	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	300N	
4H58CTBW	170190	150N	ITB
4H912CTBB	170260	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	300N	
4H912CTBW	170200	150N	ITB



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

