


Ramię wspornikowe z E0L kanałami

FUNKCJE

Perforowany, walcowany na zimno

Otworowana płyta montażowa




Materiał: Stal
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)
CE0L13H0180EG	599879	180mm
CE0L13H0300EG	599880	300mm

Wysokość (H): 120 mm
Szerokość (W): 40 mm
Grubość (T): 1.25 mm
A.: 18 mm
B.: 27 mm
C.: 15.5 mm
D.: 60 mm
E): 4 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 8.5 x 20 mm
Rozmiar otworu (HS): 10.5 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

