

Łańcuch CHN

FUNKCJE

Łańcuch o profilu okrągłym

Zgodność z normą DIN 5685



SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Długość (L)	A.	B.
CHN13K	386780	Stal	Ocynkowane galwanicznie	30m	22 mm	3.5 mm
CHN13KSP	591410	Stal	Ocynkowane galwanicznie	100m	22 mm	3.5 mm
CHN15K	385910	Stal	Ocynkowane galwanicznie	30m	24 mm	4.5 mm
CHN15KS4	591500	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		30m	24 mm	4.5 mm
CHN17K	385920	Stal	Ocynkowane galwanicznie	30m	26 mm	5.5 mm
CHN17KS4	591510	Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)		30m	26 mm	5.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	D.	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
CHN13K	386780	2 mm	200N	ITB
CHN13KSP	591410	2 mm	200N	
CHN15K	385910	2.5 mm	300N	ITB
CHN15KS4	591500	2.5 mm	300N	ITB
CHN17K	385920	3 mm	400N	ITB
CHN17KS4	591510	3 mm	400N	ITB

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

