

Ramię wspornikowe CTRI do korytka kablowego



FUNKCJE

Typ korytka kablowego

Spawany do płaskiej płyty montażowej



Materiał: Stal
Wykończenie: Cynkowane ogniowo



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Obciążenie statyczne
CTRI120HD	311920	120mm	50 mm	1500N
CTRI160HD	311925	170mm	50 mm	1250N
CTRI210HD	311930	220mm	50 mm	1125N
CTRI260HD	311935	270mm	50 mm	875N
CTRI310HD	311940	320mm	50 mm	750N
CTRI410HD	311945	420mm	50 mm	750N
CTRI510HD	311950	520mm	50 mm	750N
CTRI810HD	311955	620mm	50 mm	625N

A.: 53.5 mm
B.: 43 mm
C.: 30 mm
D.: 6 mm
X: 14 x 27 mm
Grubość (T): 1.5 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

