

# Nakrętka uniwersalna ECN

## FUNKCJE

Uniwersalna nakrętka do mocowania w profilach C



**Materiał:** Stal  
**Wykończenie:** Ocynkowane galwanicznie

## SPECYFIKACJE



| Numer katalogowy | Numer artykułu | Typ kanału                   | Rozmiar pręta (RS) | Grubość (T) | A.    | B.    |
|------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|
| ECNUNI06         | 585430         | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 6                  | 4 mm        | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI08         | 585440         | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 8                  | 4 mm        | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI10         | 585450         | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 10                 | 4 mm        | 24 mm | 15 mm |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Siła ślizgowa F2 jest ograniczona do 600 N dla wszystkich typów nakrętek i śrub T-Bolt do systemu kanału C.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E0                                    | 1100 N           |
| E0L                                   | 800 N            |
| E1                                    | 2300 N           |
| E2                                    | 1200 N           |
| E2L                                   | 1200 N           |
| E3                                    | 1300 N           |
| E4                                    | 1300 N           |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221  
Opcja 1 — obsługa klienta  
Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:  
+31 800-0200135  
Francja:  
+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:  
800 1890272  
Inne kraje:  
+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

