

38 Przesunięty stalowy oczkowy wieszak do prętów, M10 Pręta



NUMER KATALOGOWY

038M0010EG

FUNKCJE

Łącznik konstrukcyjny do łączenia wiszącego pręta z konstrukcją

Zapewnia pełną regulację pręta w pionie



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 598290

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar pręta (RS): M10

Rozmiar rury: 100" Max

Rozmiar otworu 1 (HS1): 13 mm

Rozmiar otworu 2 (HS2): 6.7 mm

Wysokość (H): 85 mm

Szerokość (W): 29 mm

C.: 30.6 mm

D.: 19 mm



Obciążenie statyczne: 1112N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nośność zależy od wytrzymałości konstrukcji drewnianej.

W przypadku pręta 3/8" dla rury 2" należy użyć dwóch wkrętów do drewna model #43. W przypadku pręta 3/8" dla rury 4" należy używać wkrętów z niegwintowaną częścią trzpienia 1/2" x 76,2 mm model #42.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

