

109 Mocowany bocznie pasek owijający do rur CPVC, 1" rury, 25 DN, 33,7 mm OD



NUMER KATALOGOWY

1090100EG

FUNKCJE

Krawędzie stożkowe chronią orurowanie

Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych

Zawiera śruby montażowe



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 597828

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Rozmiar rury: 1"

NB/DN: 25

Zewnętrzna średnica (OD): 33.7 mm



Rozmiar otworu (HS): 5.8 mm

A.: 66.7 mm

B.: 49.2 mm

C.: 30.2 mm

Rozstaw wieszaków: 1.8 m Max



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

