

115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń, 1 1/2" rury, 40 DN, 48,3 mm OD, M10 Pręta

NUMER KATALOGOWY

115M0150EG



Wieszak pętlowy 115M do standardowych obciążeń jest doskonałym rozwiązaniem, do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych biegów rur, w tym rur CPVC, w instalacji tryskaczowych. Radełkowana, wkładana nakrętka uprasza regulację w pionie, a stożkowe krawędzie podstawy (rozmiary 1,27 cm do 10,16 cm) pomagają chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami obejm.

FUNKCJE

Krawędzie stożkowe pomagają unikać kontaktu ostrych powierzchni z rurą (rozmiary od 1/2" do 4")

Zablokowanie wkładanej nakrętki, pomaga upewnić się, że obejma i nakrętka nie rozdzielą się

Zalecane do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych rurociągów

Produkowane z myślą o zastosowaniu minimalnego rozmiaru pręta, dozwolonego przez NFPA® dla rurociągów instalacji tryskaczowych

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 597900

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Rozmiar rury: 1 1/2"

NB/DN: 40

Zewnętrzna średnica (OD): 48.3 mm

Rozmiar pręta (RS): M10


A.: 96.7 mm

B.: 41.3 mm

C.: 24.1 mm

Ostateczne obciążenie statyczne (F): 5000N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

