

Nabijany zacisk EM-M do rury/rury osłonowej, Stal sprężynowa, nVent CADDY Armour, 50–60 mm OD, 3–8 mm Kołnierz



NUMER KATALOGOWY

32EM24

FUNKCJE

Zapewnia podporę dla rury/rury osłonowej lub przewodu mocowanego do półek belek

Zacisk obraca się o pełne 360°

Do montażu potrzebny jest tylko młotek



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 173600


Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Zewnętrzna średnica (OD): 50 - 60 mm

Grubość kołnierza (FT): 3 - 8 mm

Obciążenie statyczne: 330N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00

