

nVent CADDY Superklip, 7,8–9,5 mm OD, 1/4" rury miedzianej



NUMER KATALOGOWY

389017

FUNKCJE

Zamyka i blokuje się automatycznie po włożeniu rury, tuby lub kabla, przewodu

Jednoczęściowy klips zapewniający szybki i wygodny montaż

Mocowanie za pomocą wkrętu do drewna, podwójnej śruby gwintowanej z kołnierzem lub bez, gwoździa z kołnierzem, pręta gwintowanego, płytki montażowej lub wspornika do przyszlenu

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 389017

Materiał: Xenoy®

Temperatura: -25 to 90 °C



Zewnętrzna średnica (OD): 7.8 - 9.5 mm

Rozmiar rury miedzianej: 1/4"

B.: 17.1 mm

C.: 26.4 mm

Obciążenie statyczne: 135N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

