

Odwrócony, nabijany zacisk z opaską zaciskową, 14–20 mm Kołnierz



NUMER KATALOGOWY

4H912CTIN

FUNKCJE

Używany do podpierania przewodów mocowanych do pótek belek

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

Montaż po wewnętrznej stronie belki, aby uniknąć przypadkowego zdercia

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 160490

Materiał: Stal sprężysta



Wykończenie: nVent CADDY Armour

Grubość kołnierza (FT): 14 - 20 mm

A.: 9 mm

B.: 2 mm

Obciążenie statyczne: 150N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

