

# Nabijany zacisk z opaską zaciskową, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Kołnierz



## NUMER KATALOGOWY

**4H912CTR5**

## FUNKCJE

Używany do podpierania przewodów mocowanych do pótek belek

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 191023

Materiał: Stal sprężysta



Wykończenie: nVent CADDY Armour

Grubość kołnierza (FT): 14 - 20 mm

A.: 9 mm

B.: 2 mm

Obciążenie statyczne: 150N



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

