

# 5000 Zestaw klamer do belek, Stal, HD, 300 mm, 3–30 mm Kołnierz


## NUMER KATALOGOWY

**5300HD**

## FUNKCJE

System profili C

Zawiera klamrę do belek i profil



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 335000

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Długość (L): 300mm



Typ kanału: E5

Rozmiar pręta (RS): 10

Grubość kołnierza (FT): 3 - 30 mm

Moment obrotowy (TQ): 30 N·m

| A      | Obciążenie statyczne 1 F1 | Obciążenie statyczne 2 F2 |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 100 mm | 3500 N                    | 850 N                     |
| 200 mm | 1750 N                    | 400 N                     |
| 300 mm | 1100 N                    | 250 N                     |
| 400 mm | 800 N                     | 200 N                     |
| 500 mm | 700 N                     | 175 N                     |
| 600 mm | 500 N                     | 125 N                     |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

