

5000 Zestaw klamer do belek, Stal, HD, 800 mm, 3–30 mm Kołnierz


NUMER KATALOGOWY

5800HD

FUNKCJE

System profili C

Zawiera klamrę do belek i profil



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 335040

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Długość (L): 800mm



Typ kanału: E5

Rozmiar pręta (RS): 10

Grubość kołnierza (FT): 3 - 30 mm

Moment obrotowy (TQ): 30 N·m

A	Obciążenie statyczne 1 F1	Obciążenie statyczne 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

