

# 6000 Zestaw klamer do belek, 800 mm, AA Profila, 3–30 mm Kołnierz

## NUMER KATALOGOWY


**6800AAHD**

## FUNKCJE

Profile podwójne zapewniają płynne, łatwe i regulowane mocowanie na całej długości kanału

Klamry dociskowe utrzymują profil strut pomiędzy dwiema końcówkami, zapobiegając jego obracaniu

Bezpieczny system montażowy do wysokich obciążeń dla koryt kablowych, kanałów lub rur



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 330140

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Długość (L): 800mm

Typ profilu Strut: AA (83 x 41 mm)

Rozmiar pręta (RS): 10

Grubość kołnierza (FT): 3 - 30 mm



A.: 26 mm

B.: 13 mm

Moment obrotowy (TQ): 30 N·m

| Rodzaj profilu | A      | Obciążenie statyczne 1 F1 | Obciążenie statyczne 2 F2 |
|----------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| CC             | 200 mm | 4000 N                    | 1100 N                    |
|                | 300 mm | 3000 N                    | 750 N                     |
|                | 400 mm | 2250 N                    | 550 N                     |
|                | 500 mm | 1800 N                    | 450 N                     |
|                | 600 mm | 1500 N                    | 350 N                     |
| AA             | 200 mm | 7000 N                    | 3250 N                    |
|                | 300 mm | 7000 N                    | 2250 N                    |
|                | 400 mm | 7000 N                    | 1750 N                    |
|                | 500 mm | 5500 N                    | 1400 N                    |
|                | 600 mm | 4500 N                    | 1150 N                    |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

