

Nakrętka motylkowa do przekręcanych zacisków, M6 Otworu, Gwintowany



NUMER KATALOGOWY

6WN

FUNKCJE

Duża średnica pozwala na wykorzystanie zaślepek jako punktów mocowania

Połączenie nakrętki motylkowej i podkładki



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 171560

Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Rozmiar otworu (HS): 6 mm


Typ otworu: Gwintowany

A.: 33.7 mm

Obciążenie statyczne: 450N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku stosowania z innymi zaciskami, należy odnieść się do najniższej nośności.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

