


Profil strut typu A, perforowany, Stal, PG, 6 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm



NUMER KATALOGOWY

A25H6000PG

FUNKCJE

Profil formowany na zimno, perforowany

Profile strut do zastosowań z dużymi obciążeniami

Do indywidualnego mocowania lub efektywnego montażu tras rurowych



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 310311

Typ profilu Strut: A (41 x 41 mm)

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Grubość (T): 2.5 mm

Długość (L): 6000mm

Wysokość (H): 41 mm



Szerokość (W): 41 mm

A.: 26 mm

B.: 13 mm

C.: 27 mm

D.: 50 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

